







线路板位置尺寸

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	$\leq 0.03\Omega$
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3—20N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次



SCHEMATIC

7	7号接触脚	1	磷铜带	T=0.20	镀金
6	6号接触脚	1	铍青铜带	T=0.20	镀金
5	5号接触脚	1	磷铜带	T=0.20	镀金
4	4号接触脚	1	磷铜带	T=0.20	镀金
3	3号接触脚	1	铍青铜带	T=0.20	镀金
2	2号接触脚	1	磷铜带	T=0.20	镀金
1	基座	1	PPA	黑色	
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

TOLERANCE			深圳聚兴泰电子科技有限公司		
			Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd		
X.:±0.20	X.:±5°		PART NO. PJ-25-242	TITLE: PJ 耳机插座	
X.X:±0.10	X.X':±2°				
X.XX:±0.05	X.XX':±1°	DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG		
UNITS	mm	CHED: Olvia			
MATERILA	— — —	APPD: Ava		SCALE	SHEET
FINISH	— — —			N:A	1/1