












REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN




线路板印制示意图

主要技术性能

额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次



SCHEMATIC



4	大脚弹片	1	铍青铜/磷铜	0.25T	镀银
3	小脚	1	黄铜	0.25T	镀银
2	中脚	3	铍青铜/磷铜	0.25T	镀银
1	基座	1	PPA		黑色
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀
TOLERANCE			深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd		
X.:±0.20	X.:±5°	PART NO.	TITLE:		
X.X:±0.10	X.X:±2°	PJ-35-327A	PJ 耳机插座		
X.XX:±0.05	X.XX:±1°	DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG		
UNITS	mm	CHED: Olvia			
MATERILA	---	APPD: Ava			
FINISH	---		SCALE SHEET		
			N:A 1/1		