






REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN




P.C.B LAYOUT TOP VIEW

主要技术性能

额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-25N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次



PJ-35-393-7P	7Pin
PJ-35-393-8P	8Pin



SCHEMATIC

5	后插片	1	黄铜	0.25	镀金
4	大插片	3	黄铜	0.25	镀金
3	后弹片	1	磷铜	0.25	镀金
2	大弹片	3	磷铜	0.25	镀金
1	基座	1	9t		
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀
TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd			
X.:±0.20	X.:±5°	PART NO. PJ-35-393-XP	TITLE: 3.5耳机插座		
X.X:±0.10	X.X':±2°				
X.XX:±0.05	X.XX':±1°	DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG		
UNITS	mm				
MATERILA	— — —	CHED: Olvia	SCALE N:A	SHEET 1/1	
FINISH	— — —	APPD: Ava			