







SCHEMATIC



REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN



P.C.B LAYOUT TOP VIEW

主要技术性能

额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次

4	3号接触脚	1	铍青铜/磷铜	0.25T	镀银
3	2号接触脚	1	铍青铜/磷铜	0.25T	镀银
2	1号接触脚	1	铍青铜/磷铜	0.25T	镀银
1	基座	1	PPA		黑色
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd		
X.:±0.20	X':±5°	PART NO. PJ-35-313D	TITLE: PJ 耳机插座	
X.X:±0.10	X.X':±2°			
X.XX:±0.05	X.XX':±1°	DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG	
UNITS	mm	CHED: Olvia		
MATERILA	---	APPD: Ava	SCALE N:A	SHEET 1/1
FINISH	---			