



项 目	规 格
额定电负荷:	DC12V 50mA
绝缘电阻:	≥100MΩ
耐压强度:	AC250V 50Hz/1min
电气寿命:	100,000 cycles Min
环境温度:	-25°C ~ +70°C
相对湿度:	(40°C) ≤95%
接触电阻:	≤100mΩ
行程:	0.2 ± 0.05mm
动作力:	250gf ± 80gf

借通用件登记					
描 图	E	薄 膜	1~2	聚酰亚胺(杜邦)	黄 色
校 摆	D	接 触 簧 片	1	复银不锈钢	银白色镶银
旧底图总号	C	盖 子	1	不 锈 钢	银 白 色
签 字	B	底 座	1	L C P	黑 色 与 镀 银
日 期	A	按 键	1	增 强 尼 龙	黑 色
序号	名 称	数 量	材 料	镀 涂	颜色

小龟 (侧按)					
设计	处 理	数 据	变 更	文 件	号 签 名 期 期
校 对	审 定				
审 核	日 期	2007.11.04			
工 艺				共 张	第 张

YZA-006

深圳市逸致电子有限公司
Shenzhen Yizhi Electronics Co., LTD