













线路板印制示意图



SCHEMATIC



主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	>100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3~20N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次

4	大脚弹片	1	铍青铜/磷铜	0.25T	镀银
3	小脚	1	黄铜	0.25T	镀银
2	中脚	3	铍青铜/磷铜	0.25T	镀银
1	基座	1	PPA		黑色
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING
			DECIMALS:	ANGLES:	审核 CHECK
			X.X:±0.20	X.X':±5°	核准 APPROVAL
			X.X:±0.10	X.X':±2°	单位 UNITS
			X.XX:±0.05	X.XX':±1°	MM

Yu			料号 PART NO.	ZX-RJ-327A	版本 REV.	A
HUANG			品名 TITLE	耳机插座	页次 SHEET	1/1
RUAN			客户料号 CUTM.NO.			
MM	比例 SCALE	1:1	 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd			