









MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE




5	底板	冷冲板	1	原色
4	码片	磷铜带	1	镀银
3	铁壳	冷轧钢带	1	镀锌
2	端子脚	黄铜带	3	镀银
1	胶柄	POM	1	黑色
NO.	物料组成	材质	数量	表面处理

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE	
			DECIMALS:	ANGLES:
			1.5mm<:±0.1	0°30'
			>1.5mm:±0.2	

L	P/N
2.0	ZX-BD1212D07WC2
3.0	ZX-BD1212D07WC3
4.0	ZX-BD1212D07WC4
5.0	ZX-BD1212D07WC5
6.0	ZX-BD1212D07WC6
7.0	ZX-BD1212D07WC7
8.0	ZX-BD1212D07WC8

主要技术性能	
额定负载	DC50V 0.3A
绝缘电阻	>100MΩ
耐压	AC 500V
接触电阻	≤100mΩ
力度	200±100gf
后焊	350±10度
寿命	5000次

制图 DRAWING	Yu
审核 CHECK	HUANG
批准 APPROVAL	RUAN
单位 UNITS	MM
比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	ZX-BD12D07WCN	版本 REV.	A
品名 TITLE	拨动开关系列	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			
 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			