





SCHEMATIC



线路板位置尺寸

7	7号接触脚	1	磷铜带	T=0.20	镀金
6	6号接触脚	1	磷铜带	T=0.20	镀金
5	5号接触脚	1	磷铜带	T=0.20	镀金
4	4号接触脚	1	磷铜带	T=0.20	镀金
3	3号接触脚	1	磷铜带	T=0.20	镀金
2	2号接触脚	1	磷铜带	T=0.20	镀金
1	底座	1	PPA	黑色	
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	Yu		
			DECIMALS:	ANGLES:				
			X.:±0.20	X.:±5°				
			X.X:±0.10	X.X':±2°				
			X.XX:±0.05	X.XX':±1°				
					审核 CHECK	HUANG		
					批准 APPROVAL	RUAN		
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次



兆星精密电子(深圳)有限公司
ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.