


电路图
CIRCUIT DIAGRAM



PCB. 焊接图
PCB. WELDING DRAWING

E	按钮	硅胶	1	/
D	盖板	不锈钢	1	清洗
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

名称/NAME:
轻触开关
TACTILE SWITCH

型号/MODEL:
YZA-070

深圳市逸致电子有限公司
Shenzhen Yizhi Electronics Co., LTD

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage.current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	260gf
行程 Travel	0.40±0.20mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

第一视角 FIRST VIEW						
★	1	修改料号			比例 SCALE	1:1
标记 SING	处数 FREQUENCY	修订 REVISION	APPROVED	日期 DATE	一般公差 GENERAL TOLERANCE	
设计 DESIGN					单位 UNIT mm	≥0~2< ±0.15
审核 CHECKED					重量 WEIGHT	≥2~5< ±0.25
批准 APPROVED						≥5 ±0.35
					角度 ANGLE	±0.5°