












P.C.B LAYOUT TOP VIEW



SCHEMATIC



主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	$\leq 0.03\Omega$
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-25N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次

5	后插片	1	黄铜	0.25	镀金
4	大插片	3	黄铜	0.25	镀金
3	后插片	1	磷铜	0.25	镀金
2	大插片	3	磷铜	0.25	镀金
1	基座	1	9t		
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	料号 PART NO.			版本 REV.	A					
			DECIMALS:	ANGLES:		审核 CHECK	品名 TITLE	3.5耳机插座			页次 SHEET	1/1			
													X.:±0.20	X'.:±5°	客户料号 CUTM.NO.
X.XX:±0.05	X.XX':±1°	单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1										