








线路板印制示意图

主要技术性能	
额定负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	$\leq 0.03\Omega$
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次



SCHEMATIC

3, 4, 5	小脚	3	磷铜	0.20T	镀银
2	大脚弹片	1	磷铜	0.20T	镀银
1	基座	1	PPA		黑色
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

制圖 DRAWN	變更內容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制圖 DRAWING	Yu			料號 PART NO.	BX-RJ-320A		圖本 REV.	A	
			X.±0.20	X.°±5°		HUANG				PJ 耳机插座				
			.X±0.10	.X°±2°		檢核 CHECK	Huang	品名 TITLE		頁數 SHEET	1/1			
			.XX±0.05	.XX°±1°										
					單位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 Bossie (博錫)					