







1 2 3 4 5 6 7 8



电路图
CIRCUIT DIAGRAM



PCB. 焊接图
PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage. current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	260gf
行程 Travel	0.40 ± 0.20mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

						第一视角 FIRST VIEW		名称/NAME: 轻触开关 TACTILE SWITCH	
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE		
设计 DESIGN					单位 UNIT	mm	≥0~2< ±0.15		
审核 CHECKED					重量 WEIGHT		≥2~5< ±0.25		
批准 APPROVED							≥5 ±0.35		
							角度 ANGLE	±0.5°	

深圳市逸致电子有限公司
Shenzhen Yizhi Electronics Co., LTD