







印制线路板
Recommended P.C.B layout



电路简图
SCHEMATIC



高度 (H)	颜色	材料
2.1	黑/红	PA46
2.5	黑/红	PA46
2.7	黑/红	PA46
3.1	黑/红/白	PA46
3.4	黑/红	PA46
3.7	黑	PA46
5.1	黑	PA46
5.5	黑	PA46

1. Rating: DC12V 50mA.
2. Travel: 0.3 ± 0.1 mm.
3. Operating Force: $180/250 \pm 30$ gf
4. Contact Resistance: $50\text{m}\Omega$ Max.
5. Life: 80,000 Cycles Min.

5	嵌件	黄铜	——	镀银
4	底座	PA46	黑色	——
3	弹片	覆银铜	——	——
2	盖板	磷铜	——	镀铜锡
1	按钮	PA46	黑色	——
序号	名称	材料	颜色	备注
NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	COLOR	REMARK

深圳市逸致电子有限公司
Shenzhen Yizhi Electronics Co., LTD

CUSTOMER 名稱: 平座轻触开关
COPY TITLE:

型號 TYPE NO. TSTPHWM

料號 PART NO.(OLD) YZA-067

圖號 DRAWING NO. A 狀態碼

SCALE 5:1 UNIT mm A4

						Angle	±2°	DRAW	繪圖員		
						30~	±0.5	DESIGN	設計		
						10~30	±0.3	CHECH	校閱		
						~10	±0.15	APPRO.	承認		
工程變更通知單 ECN(DCN) NO.	版次 REV	日期 DATE	說明 DESCRIPTION	改變 CHANGE	承認 APPRO.	GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED					