






SCHEMATIC



PCB板位置尺寸

主要技术性能	
额定电流	DC 30V/0.5A
接触电阻	$\leq 0.03\Omega$
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3~20N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次

3	3号弹片	1	磷铜带	T=0.20	镀银
2	2号弹片	3	磷铜带	T=0.20	镀银
1	基座	1	PPA		黑色
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

制 图 DRAWN	标题内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	Yu			料号 PART NO.	BX-RJ-320D		版本 REV.	页次 SHEET	A 1/1
			X.±0.20	X.*±5°		HUANG								
			.X±0.10	.X*±2°		RUAN								
			.XX±0.05	.XX*±1°										
					审核 CHECK				品名 TITLE	PJ 耳机插座				
					批准 APPROVAL				客户料号 CUTM.NO.					
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 Bossie (博锡)					