





SCHMATIC



主要技术性能

额定负载	AC125V 3A	250V 2A
绝缘电阻	≥100MΩ	
耐压	AC 500V	
接触电阻	≤100mΩ	
力度	350±100gf	
波峰焊	255±5度	
寿命	3000次	

L	P/N
3.0	BX-BD12D11T3
4.0	BX-BD12D11T4
5.0	BX-BD12D11T5
6.0	BX-BD12D11T6
7.0	BX-BD12D11T7
...	
12.0	BX-BD12D11T12

7	铜珠	碳钢	1	原色
6	弹簧	碳钢线	1	原色
5	胶身	PPS	1	黑色
4	码片	黄铜带	1	镀银
3	铁壳	不锈钢	1	原色
2	端子脚	黄铜带	3	镀银
1	胶脚	PPS	1	黑色
NO.	物料组成	材质	数量	表面处理

制 图 DRAWN	零件名称 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	Yu			料号 PART NO.	BX-BD12D11TN	版 次 REV.	页 次 SHEET	A
			±0.20	0°30'		审 核 CHECK	HUANG						
								批 准 APPROVAL					
		单 位 UNITS	MM	比 例 SCALE	1:1								