




SCHMATIC



主要技术性能

额定负载	AC125V 3A	250V 2A
绝缘电阻	≥100MΩ	
耐压	AC 500V	
接触电阻	≤100mΩ	
力度	350±100gf	
波峰焊	255±5度	
寿命	3000次	

L	P/N
3.0	ZX-BD12D11T3
4.0	ZX-BD12D11T4
5.0	ZX-BD12D11T5
6.0	ZX-BD12D11T6
7.0	ZX-BD12D11T7
...	
12.0	ZX-BD12D11T12

7	钢珠	碳钢	1	原色
6	弹簧	碳钢线	1	原色
5	胶身	PPS	1	黑色
4	码片	黄铜带	1	镀银
3	铁壳	不锈钢	1	原色
2	端子脚	黄铜带	3	镀银
1	胶柄	PPS	1	黑色
NO.	物料组成	材质	数量	表面处理

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	Yu			料号 PART NO.	ZX-BD12D11TN		版本 REV.	A	
			DECIMALS:	ANGLES:					品名 TITLE	拨动开关系列		页次 SHEET		1/1
			±0.20	0°30'					客户料号 CUTM.NO.					
									兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.					
				审核 CHECK	HUANG									
				批准 APPROVAL					RUAN					
				单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1							