







PCB板位置尺寸



SCHEMATIC

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次

制图	变更内容	日期	GENERAL TOLERANCE		制图	Yu	料号	ZX-RJ-320D	版本	A
DRAWN	DESCRIPTION	DATE	DECIMALS:	ANGLES:	DRAWING		PART NO.		REV.	
			X.:±0.20	X':±5°	审核		品名		页次	
			X.X:±0.10	X.X':±2°	批准		TITLE		SHEET	
			X.XX:±0.05	X.XX':±1°	校核	RUAN	客户料号			
					APPROVAL		CUTM.NO.			
					UNIT	MM	比例	1:1	兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.	
					SCALE					

3	3号弹片	1	磷铜带	T=0.20	镀银
2	2号弹片	3	磷铜带	T=0.20	镀银
1	底座	1	PPA		黑色
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀