



项 目	规 格
额定电负荷:	DC12V 50mA
绝缘电阻:	$\geq 100M\Omega$
耐压强度:	AC250V 50Hz/1min
电气寿命:	50000 次
环境温度:	-25°C ~ +70°C
相对湿度:	(40°C) $\leq 95\%$
接触电阻:	$\leq 100m\Omega$
行程:	$0.25\pm 0.1mm$
动作力:	250gf $\pm 100gf$

序号	名 称	数 量	材 料	镀 涂	颜色
F	薄 膜	2	聚酰亚胺	黄 色	
E	接 触 簧 片	1	复银不锈钢	银白色镀银	
D	盖 子	1	不 锈 钢	银 白 色	
C	卡 件	1	黄 铜	银白色镀银	
B	底 座	1	L C P	黑 色	
A	手 柄	1	增 强 尼 龙	黑 色	

标 记	处 数	更 改 文 件 号	签 名	日 期
设 计		标 准 化		
校 对		审 定		
审 核				
1步	日 期	2016.01.17		

大龟开关

YZA-001

深圳市逸致电子有限公司  
Shenzhen Yizhi Electronics Co., LTD