



电路图表

安装尺寸 (从焊锡面看)

环境条件 Environmental Conditions		额定负载 Rated Current Capacity	接触电阻 Contact Resistance	绝缘电阻 Insulation Resistance	耐压 Withstand Voltage	工作寿命 Life	接合力 Press Force
温度 Temperature	相对湿度 Relative Humidity						
-25~+85℃	95% (40℃)	0.5A/12V	≤25mΩ	≥100mΩ	AC250V	5万次	250±50gf

5	卡 件	1	H62 t=0.3	镀 Ag	
4	按 钮	1	增强 PPA G30	黑 色	
3	簧 片	1	F. Ag*1/C5210-BH-TA t=0.06或0.07		
2	盖 板	1	SP12 t=0.3	镀 CuZn	
1	基 座	1	增强PPA G30	黑 色	
序号	部件名称	数量	材 料	颜色/镀层	备 注

角 度	$\pm 5^\circ$
$16 < L \leq 80$	± 0.3
$4 < L \leq 16$	± 0.2
$L \leq 4$	± 0.1

						轻触开关 6*6*7.3 H(方钮直插)						YZA-083	
标记	处数	更改文件号		签 字	日 期								
设 计				标准化		图样标记		视 图	单 位	比 例	外型图		
校 对				批 准		S A B			mm				
审 核													
工 艺				日 期		共 1 张		第 1 张					
												深圳市逸致电子有限公司 Shenzhen Yizhi Electronics Co., LTD	