







SCHMATIC




6	弹片	磷铜带	1	原色
5	底板	绝缘板	1	原色
4	码片	磷铜带	1	镀银
3	铁壳	冷轧钢带	1	镀镍
2	端子脚	黄铜带	3	镀银
1	胶柄	POM	1	黑色
NO.	物料组成	材质	数量	表面处理

L	P/N
2.0	ZX-BD1212D02C2
3.0	ZX-BD1212D02C3
4.0	ZX-BD1212D02C4
5.0	ZX-BD1212D02C5
6.0	ZX-BD1212D02C6
7.0	ZX-BD1212D02C7
8.0	ZX-BD1212D02C8

主要技术性能	
额定负载	DC50V 0.3A
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC 500V
接触电阻	≤100mΩ
力度	250±100gf
回流焊	235±5度
寿命	10000次

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	Yu		
			DECIMALS:	ANGLES:	审核 CHECK	HUANG		
			±0.20	0°30'	批准 APPROVAL	RUAN		
			单位 UNITS		比例 SCALE	MM	1:1	

料号 PART NO.	ZX-BD12D02CN	版本 REV.	A
品名 TITLE	拨动开关系列	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			
 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			