





主要技术性能	
额定负载	AC125V 2A
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC 500V
接触电阻	≤100mΩ
力度	300±100gf
波峰焊	255±5度
寿命	3000次



RECOMMENDED PCB LAYOUT
GENERAL TOLERANCE ±0.05



SCHMATIC (NON-SHORTING)

7	钢珠	碳钢	1	原色
6	弹簧	碳钢丝	1	原色
5	胶身	PPA	1	黑色
4	码片	黄铜带	1	镀银
3	铁壳	不锈钢	1	原色
2	端子脚	黄铜带	3	镀银
1	胶柄	PPA	1	黑色
NO.	物料组成	材质	数量	表面处理

L	P/N
2.0	ZX-BD12D10LS2
3.0	ZX-BD12D10LS3
4.0	ZX-BD12D10LS4
5.0	ZX-BD12D10LS5
6.0	ZX-BD12D10LS6
7.0	ZX-BD12D10LS7
...	
12.0	ZX-BD12D10LS12

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	Yu		
			DECIMALS:	ANGLES:	审核 CHECK	HUANG		
			±0.20	±0°30'	批准 APPROVAL	RUAN		
			单位 UNITS		MM	比例 SCALE	1:1	

料号 PART NO.	ZX-BD12D10LSN	版本 REV.	A
品名 TITLE	拨动开关系列	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.		 	
 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd			