











P.C.B LAYOUT TOP VIEW

主要技术性能	
额定电流	DC 30V/0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-25N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次



5	后插片	1	黄铜	0.25	镀金
4	大插片	3	黄铜	0.25	镀金
3	后插片	1	磷铜	0.25	镀金
2	大插片	3	磷铜	0.25	镀金
1	基座	1	9t		
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

制圖 DRAWN	說明 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制圖 DRAWING	Yu			料號 PART NO.	BX-RJ-393-8P	版次 REV.	A
			X.±0.20	X.'±5°	審核 CHECK	HUANG			品名 TITLE	3.5耳機插座	頁次 SHEET	1/1
			.X±0.10	.X'±2°	核准 APPROVAL	RUAN			客戶料號 CUTM.NO.			
			.XX±0.05	.XX'±1°					 Bossie (博錫)			
					單位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1				