







L	P/N
2.0	BX-BD12D07WC2
3.0	BX-BD12D07WC3
4.0	BX-BD12D07WC4
5.0	BX-BD12D07WC5
6.0	BX-BD12D07WC6
7.0	BX-BD12D07WC7
8.0	BX-BD12D07WC8



5	底板	冷冲板	1	原色
4	码片	磷铜带	1	镀银
3	铁壳	冷轧钢带	1	镀锌
2	端子脚	黄铜带	3	镀银
1	胶柄	POM	1	黑色
NO.	物料组成	材质	数量	表面处理

主要技术性能	
额定负载	DC50V 0.3A
绝缘电阻	>100MΩ
耐压	AC 500V
接触电阻	<100mΩ
力度	200±100gf
寿命	350±10度
寿命	5000次



SCHMATIC

制 图 DRAWN	标题内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	Yu			料号 PART NO.	BX-BD12D07WCN	版本 REV.	A
			1.5mm<:±0.1	0°30'		审核 CHECK	HUANG	品名 TITLE	拨动开关系列	页次 SHEET	1/1	
			>1.5mm:±0.2					客户料号 CUTM.NO.				
											Bossie (博锡)	
					批准 APPROVAL	RUAN						
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1				