










主要技术性能

额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	$\leq 0.03\Omega$
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次

SCHEMATIC

制图 DRAWN	标题 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE	
			X ± 0.2	X $\pm 5^\circ$
			.X ± 0.10	.X $\pm 2^\circ$
			.XX ± 0.05	.XX $\pm 1^\circ$

P.C.B. LAYOUT TOP VIEW					
4	3号接触脚	1	镀青铜/磷铜	0.25T	镀银
3	2号接触脚	1	镀青铜/磷铜	0.25T	镀银
2	1号接触脚	1	镀青铜/磷铜	0.25T	镀银
1	基座	1	PPA		黑色
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀
制图 DRAWING	Yu		料号 PART NO.	BX-RJ-313D	
审核 CHECK	HUANG		品名 TITLE	PJ 耳机插座	
批准 APPROVAL	RUAN		料号 CUTM.NO.		
单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	Bossie (博锡)	