











主要技术性能	
额定负载	DC50V 0.3A
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC 500V
接触电阻	≤100mΩ
力度	250±100gf
回流焊	235±5度
寿命	10000次

L	P/N
2.0	BX-BD12D02C2
3.0	BX-BD12D02C3
4.0	BX-BD12D02C4
5.0	BX-BD12D02C5
6.0	BX-BD12D02C6
7.0	BX-BD12D02C7
8.0	BX-BD12D02C8

6	弹片	磷铜带	1	原色
5	底板	绝缘板	1	原色
4	码片	磷铜带	1	镀银
3	铁壳	冷轧钢带	1	镀镍
2	端子脚	黄铜带	3	镀银
1	胶柄	POM	1	黑色
NO.	物料组成	材质	数量	表面处理

制 图 DRAWN	图 名 DESCRIPTION	日 期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	Yu			料 号 PART NO.	BX-BD12D02CN	版 次 REV.	A
			±0.20	0°30'		HUANG						
					审 核 CHECK	Ruan			客 户 料 号 CUTM.NO.	拨 动 开 关 系 列	页 次 SHEET	1/1
					批 准 APPROVAL							
					单 位 UNITS	MM	比 例 SCALE	1:1				
					Bossie (博锡)							