







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A										日期	修改者	摘要	版本
B													
C													
D													
E													
F													
G													
H													
I													



P.C.B SOLDER LAND DIMENSION



CIRCUIT DIAGRAM



F	手柄	LCP	见规格
E	盖板	SUS304	清洗
D	膜	聚酰亚胺	黄色
C	弹片	SUS301	单面镀银
B	基座	LCP	见规格
A	卡件	磷铜	镀银
序号	名称	材质	颜色/镀层

3												
2	KAN3442M-0181B1	140~165	35↑	1.8	黑色	黑色	0.12±0.10	10万次以上	规格书-002			
1	KAN3442M-0181B2	160~185	40↑	1.8	黑色	黑色	0.12±0.10	10万次以上	规格书-002			
序号	型号	克力(g)	回力(g)	H(mm)	手柄色	底座色	行程(mm)	寿命	服从规格			

绘图 (DRAW)		未标注公差尺寸 METRIC TOLERANCE	型 号: (DRAWING NO)	TS-034-MH	品 名: (TITLE)	3*4两脚梅花盖开关				浙江创都电子科技					
校对 (CHECK)		.0 ±0.30	图 档: (DWG ID)	成品图	时间: TIME	2021.09.19									
.00 ±0.20	.000 ±0.10	投影法: (PROJECT)	材 质: (MATERIAL)		页 次: (PAGE)	1/1									
			比 例: (SCALE)	FIT	单 位: (NUITS)	mm	版 本: (REV)	A0							