







螺丝规格



零件 编号	X尺寸	L尺寸	内牙
A/C/E	4.8	7.0	4#40
B/D/F	5.8	7.0	4#40
G	4.8	10.2	4#40
H/I	4.8	8.2	4#40

REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

说明:

- 特性:
额定电压 :250V AC最大值
额定电流 :最大3A
接触阻抗 :30mΩ MAX.
绝缘阻抗 :3000MΩ MIN. at 500V DC
耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute
工作温度 : -45℃~+85℃

2. 材料:

- 胶 芯 : PBT rated或PA9T rated
端 子 : 铜合金
外 壳 : SPCC或铜合金或不锈钢
镀镍或钝化处理
鱼 叉 : SPCC或铜合金, 镀锡
螺 丝 : 铁棒或铜合金, 镀镍

DS	09	F	X	X	X	XX	X	X	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 系列编号:
DS=D-USB编码
- PIN位区分:
09=9PIN 15=15PIN 25=25PIN 37=37PIN
- 公母区分:
F=母 M=公
- 传统简易区分:
C=传统 J=半简易 W=不区分
- 塑胶区分:
1=PBT黑胶 2=PBT黑胶阻燃 3=PBT黑胶盖齿 4=PBT绿胶
5=PBT绿胶盖齿 6=PBT白胶 7=白胶阻燃 8=PBT黑胶索尼
9=PA9T黑胶
- 电镀区分:
S=全锡 A=半金锡 G=全金
- 镀层厚度:
00=0.6u-0.8u金 01=1u金 02=2u金.....
备注: 如果产品是半金锡的00数字那些代表
金的u数其余部分镀锡默认80u-110u
SS=全锡80u-110u
- 外壳区分:
A=铁12H B=铁24H C=铁48H D=铜壳
E=不锈钢钝化 F=不锈钢镀镍 G=铁壳镀金
- 鱼叉区分:
1=铁鱼叉12H 2=铁鱼叉24H 3=铜鱼叉
- 螺丝区分:
A=4.8铁螺丝 B=5.8铁螺丝 C=4.8铜螺丝
D=5.8铜螺丝 E=4.8铁螺丝镀金 F=5.8铁螺丝镀金
G=4.8*15.0铁螺丝 H=4.8*13.0铁螺丝 I=4.8*13.0铜螺丝

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS:	ANGLES:
X :±0.25	X :±2°
X.X :±0.20	X.X :±1°
X.XX :±0.10	



东莞市汉博电子科技有限公司
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	DR9 母插锁			
DWN	xiong	PART NO. DS09FJ2A00B1A		
CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm	
APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:10F 1	REV: A4
CUSTOMER COPY				