





A	B	C	D	E																																																
			REV. <input type="text"/> DESCRIPTION <input type="text"/> ECN NO. <input type="text"/> NAME <input type="text"/> DATE <input type="text"/>																																																	
																																																				
																																																				
SCHMATIC																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">主要技术性能</th> </tr> <tr> <td>额定负载</td> <td>AC125V 2A</td> </tr> <tr> <td>绝缘电阻</td> <td>$\geq 100M\Omega$</td> </tr> <tr> <td>耐压</td> <td>AC 500V</td> </tr> <tr> <td>接触电阻</td> <td>$\leq 100m\Omega$</td> </tr> <tr> <td>力度</td> <td>$250 \pm 100gf$</td> </tr> <tr> <td>回流焊</td> <td>235 ± 5度</td> </tr> <tr> <td>寿命</td> <td>3000次</td> </tr> </table>		主要技术性能		额定负载	AC125V 2A	绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$	耐压	AC 500V	接触电阻	$\leq 100m\Omega$	力度	$250 \pm 100gf$	回流焊	235 ± 5 度	寿命	3000次	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">GENERAL TOLERANCE</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD</th> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">DIM. \times</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">TOL. ± 0.20</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">TITLE: 拨动开关系列</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">DWG. NO.: SS12D06-WGX</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">GENERAL ANGLE: $0^{\circ}30'$</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">CHECKED: MAX</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">DRAWN: ELLA</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PART NO.: SS12D06-WGX</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">APPROVED: WILL</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UNIT: mm</td> <td style="text-align: center;">SCALE: none</td> <td style="text-align: center;">SHEET: 1 of 1</td> <td style="text-align: center;">DWG. SIZE: A4</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">REV. <input type="text"/></td> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">LAYER: bxconn</td> </tr> </table>			GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD			DIM. \times	TOL. ± 0.20	TITLE: 拨动开关系列			DWG. NO.: SS12D06-WGX			GENERAL ANGLE: $0^{\circ}30'$		CHECKED: MAX		DRAWN: ELLA	PART NO.: SS12D06-WGX		APPROVED: WILL		UNIT: mm		SCALE: none	SHEET: 1 of 1	DWG. SIZE: A4	REV. <input type="text"/>				LAYER: bxconn
主要技术性能																																																				
额定负载	AC125V 2A																																																			
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$																																																			
耐压	AC 500V																																																			
接触电阻	$\leq 100m\Omega$																																																			
力度	$250 \pm 100gf$																																																			
回流焊	235 ± 5 度																																																			
寿命	3000次																																																			
GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD																																																		
DIM. \times	TOL. ± 0.20	TITLE: 拨动开关系列																																																		
		DWG. NO.: SS12D06-WGX																																																		
GENERAL ANGLE: $0^{\circ}30'$		CHECKED: MAX		DRAWN: ELLA																																																
PART NO.: SS12D06-WGX		APPROVED: WILL																																																		
UNIT: mm		SCALE: none	SHEET: 1 of 1	DWG. SIZE: A4																																																
REV. <input type="text"/>				LAYER: bxconn																																																
																																																				

SCHMATIC

L	P/N
2.0	SS12D06-WG2
3.0	SS12D06-WG3
4.0	SS12D06-WG4
5.0	SS12D06-WG5
6.0	SS12D06-WG6
...
12.0	SS12D06-WG12

GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD					
DIM. x	TOL. ±0.20	TITLE: 按动开关系列					
GENERAL ANGLE: 030°		DWG. NO.: SS12D06-WGX				CHECKED: MAX	
PART NO.: SS12D06-WGX						DRAWN: ELLA	
	UNIT: mm	SCALE: none	SHEET: 1 of 1	DWG. SIZE: A4	LAYER: bxconn	APPROVED: WILL	

BXCONN®

