



REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE



主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-25N
使用温度范围	-25~+85
使用寿命	5000次



5	后插片	1	黄铜	0.25	镀金
4	大插片	3	黄铜	0.25	镀金
3	后弹片	1	磷铜	0.25	镀金
2	大弹片	3	磷铜	0.25	镀金
1	底座	1	9t		
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD				
DIM. TOL.		TITLE: 3.5耳机插座				
x ±0.20		DWG. NO.: PJ-393PXC		CHECKED: MAX		
x.x ±0.10		PART NO.: PJ-393PXC		DRAWN: ELLA		
x.xxx ±0.05		UNIT: mm		SCALE: none	SHEET: 1 of 1	
GENERAL ANGLE: X: ±5°		DWG. SIZE: A4		LAYER: bxconn		
		APPROVED: WILL				