







P.C.B LAYOUT

## 螺丝规格

| 零件编号  | X尺寸 | L尺寸  | 内牙   |
|-------|-----|------|------|
| A/C/E | 4.8 | 7.0  | 4#40 |
| B/D/F | 5.8 | 7.0  | 4#40 |
| G     | 4.8 | 10.2 | 4#40 |
| H/I   | 4.8 | 8.2  | 4#40 |

UNLESS OTHERWISE  
SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS: ANGLES:  
X :±0.25 X :±2°  
X.X :±0.20 X.X :±1°  
X.XX :±0.10



东莞市汉博电子科技有限公司  
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

| DR9 公插锁 |       |                        |             |         |
|---------|-------|------------------------|-------------|---------|
| DWN     | xiong | PART NO. DS09MW2A00B1A |             |         |
| CHKD    | lee   | SCALE:1:1              | UNIT: mm    |         |
| APVD    | wang  | SIZE: A4               | SHEET:10F 1 | REV: A4 |

CUSTOMER COPY

说明:

### 1. 特性:

额定电压 :250V AC最大值  
额定电流 :最大3A  
接触阻抗 :30mΩ MAX.  
绝缘阻抗 :3000MΩ MIN. at 500V DC  
耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute  
工作温度 : -45℃~+85℃

### 2. 材料:

胶 芯 : PBT rated或PA9T rated  
端 子 : 铜合金  
外 壳 : SPCC或铜合金或不锈钢  
镀镍或钝化处理  
鱼 叉 : SPCC或铜合金, 镀锡  
螺 丝 : 铁棒或铜合金, 镀镍

DS 09 M W X X XX X X X  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

#### 1. 系列编号:

DS=D-USB编码

#### 2. PIN位区分:

09=9PIN 15=15PIN 25=25PIN 37=37PIN

#### 3. 公母区分:

F=母 M=公

#### 4. 传统简易区分:

C=传统 J=半简易 W=不区分

#### 5. 塑胶区分:

1=PBT黑胶 2=PBT黑胶阻燃 3=PBT黑胶盖齿 4=PBT绿胶  
5=PBT绿胶盖齿 6=PBT白胶 7=白胶阻燃 8=PBT黑胶索尼  
9=PA9T黑胶

#### 6. 电镀区分:

A=半金锡 G=全金

#### 7. 镀层厚度:

00=0.6u-0.8u金 01=1u金 02=2u金.....  
备注: 如果产品是半金锡的00数字那些代表  
金的u数其余部分镀锡默认80u-110u

#### 8. 外壳区分:

A=铁12H B=铁24H C=铁48H D=铜壳  
E=不锈钢钝化 F=不锈钢镀镍 G=铁壳镀金

#### 9. 鱼叉区分:

1=铁鱼叉12H 2=铁鱼叉24H 3=铜鱼叉

#### 10. 螺丝区分:

A=4.8铁螺丝 B=5.8铁螺丝 C=4.8铜螺丝  
D=5.8铜螺丝 E=4.8铁螺丝镀金 F=5.8铁螺丝镀金  
G=4.8\*15.0铁螺丝 H=4.8\*13.0铁螺丝 I=4.8\*13.0铜螺丝