




REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

说明:

1. 特性:

额定电压 :250V AC最大值
额定电流 :最大3A
接触阻抗 :30mΩ MAX.
绝缘阻抗 :3000MΩ MIN. at 500V DC
耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute
工作温度 : -45℃~+85℃

2. 材料:

胶 芯 : PBT rated
端 子 : 铜合金
外 壳 : 铁合金/铜合金/不锈钢
前壳镀镍后壳镀锡/钝化

DS201 15 M C X X XX X
1 2 3 4 5 6 7 8

1. 系列编号:

DS21=D-USB编码

2. PIN位区分:

09=9PIN 15=15PIN 25=25PIN 37=37PIN
50=50PIN

3. 公母区分:

F=母 M=公

4. 传统简易区分:

C=传统

5. 塑胶类别区分:

1=黑胶 2=黑胶阻燃 3=白胶 4=白胶阻燃
5=蓝胶 6=蓝胶阻燃

6. 电镀区分:

A=半金锡 G=全金

7. 镀层厚度:

00=0.6u-0.8u金 01=1u金 02=2u金.....

备注: 如果产品是半金锡的00数字那些代表
金的u数其余部分镀锡默认80u-110u

8. 外壳区分:

A=铁壳12H B=铁壳24H C=铁壳48H D=铜壳
E=不锈钢钝化 F=不锈钢镀镍 G=铁壳镀金

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS: ANGLES:
X :±0.25 X :±2°
X.X :±0.20 X.X :±1°
X.XX :±0.10



东莞市汉博电子科技有限公司
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	DB15 公传统光孔			
DWN	xiong	PART NO. DS20115MC3A00A2		
CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm	
APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:10F 1	REV: A4
CUSTOMER COPY				