



RoHS
Compliant
2011/65/EU



REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

说明:

1. 特性:

额定电压 : 500V AC MIN
额定电流 : 5A
接触阻抗 : 30mΩ MAX.
绝缘阻抗 : 3000MΩ MIN. at 500V DC
耐电压值 : 500V AC RMS for 1Minute
工作范围 : -55°C~+105°C
外壳盐雾 : 48H以上

2. 材料:

胶芯 : PBT rated
车PIN : 铜合金
外壳 : 铁合金/铜合金/不锈钢
前壳镀镍后壳镀锡/钝化

DS204 15 M X X XX C X
1 2 3 4 5 6 7 8

1. 系列编号:

DS204=D-USB编码

2. PIN位区分:

09=9PIN 15=15PIN 25=25PIN
37=37PIN 50=50PIN

3. 公母区分:

F=母 M=公

4. 塑胶区分:

1=PBT白胶 2=PBT黑胶

5. 端子材质区分:

H=黄铜 P=磷铜

6. 端子电镀u数区分:

01=1u金 AA=1.5u金 02=2u金.....





7. 端子规格区分:

C=常规

8. 外壳区分:

1=铁壳 2=铜壳 3=不锈钢钝化

4=不锈钢镀镍



P.C.B LAYOUT

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES



东莞市汉博电子科技有限公司
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

DECIMALS: X :±0.25 X.X :±0.20 X.XX :±0.10
ANGLES: X :±2° X.X :±1°

TITLE	DR15 公车针光孔		
DWN	xiong	PART NO. DS20415M1HAAC1	
CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm
APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:10F 1 REV: A4
		CUSTOMER COPY	