




REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

- 说明:
- 特性:
 - 额定电压 :250V AC最大值
 - 额定电流 :最大3A
 - 接触阻抗 :30mΩ MAX.
 - 绝缘阻抗 :3000MΩ MIN. at 500V DC
 - 耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute
 - 工作温度 : -45℃→+85℃
 - 材料:
 - 胶 芯 : PBT rated/PA9T rated
 - 端 子 : 铜合金
 - 外 壳 : SPCC或铜合金或不锈钢
 - 镀镍或钝化处理
 - 鱼 叉 : SPCC或铜合金, 镀锡
 - 螺 丝 : 铁棒或铜合金, 镀镍

DS 37 F X X X XX X X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- 系列编号:
DS=D-USB编码
- PIN位区分:
09=9PIN 15=15PIN 25=25PIN 37=37PIN
- 公母区分:
F=母 M=公
- 传统简易区分:
C=传统 J=半简易 W=不区分
- 塑胶区分:
1=PBT黑胶 2=PBT黑胶阻燃 9=PA9T
- 电镀区分:
S=全锡 A=半金锡 G=全金
- 镀层厚度:
00=0.6u-0.8u金 01=1u金 02=2u金....
备注: 如果产品是半金锡的00数字那些代表
金的u数其余部分镀锡默认80u-110u
SS=全锡80u-110u
- 外壳区分:
A=铁12H B=铁24H C=铁48H D=铜壳
E=不锈钢钝化 F=不锈钢镀镍 G=铁壳镀金
- 鱼叉区分:
1=铁鱼叉12H 2=铁鱼叉24H 3=铜鱼叉
- 螺丝区分:
A=4.8铁螺丝 B=5.8铁螺丝
C=4.8铜螺丝 D=5.8铜螺丝
E=4.8铁螺丝镀金 F=5.8铁螺丝镀金
G=4.8*15.0铁螺丝 H=4.8*13.0铁螺丝
I=4.8*13.0铜螺丝

螺丝规格



零件 编号	X尺寸	L尺寸	内牙
A/C/E	4.8	7.0	4#40
B/D/F	5.8	7.0	4#40
G	4.8	10.2	4#40
H/I	4.8	8.2	4#40

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES





DECIMALS:	ANGLES:
X :±0.25	X :±2°
X.X :±0.20	X.X :±1°
X.XX :±0.10	



东莞市汉博电子科技有限公司
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	DR37 母插锁			
DWN	xiong	PART NO. DS37FJ2A00B1A		
CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm	
APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:10F 1	REV: A4

CUSTOMER COPY



P.C.B LAYOUT