







A	B	C	D	E																																																																					
1	2	3	4	5																																																																					
																																																																									
主要技术性能		SCHEMATIC	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>产品名称</th> <th>数量</th> <th>材料</th> <th>规格</th> <th>电镀</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>大脚弹片</td> <td>1</td> <td>镀青铜/磷铜</td> <td>0.25T</td> <td>镀银</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>小脚</td> <td>1</td> <td>黄铜</td> <td>0.25T</td> <td>镀银</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>中脚</td> <td>3</td> <td>镀青铜/磷铜</td> <td>0.25T</td> <td>镀银</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>基座</td> <td>1</td> <td>PPA</td> <td></td> <td>黑色</td> </tr> </tbody> </table>	序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀	4	大脚弹片	1	镀青铜/磷铜	0.25T	镀银	3	小脚	1	黄铜	0.25T	镀银	2	中脚	3	镀青铜/磷铜	0.25T	镀银	1	基座	1	PPA		黑色	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">GENERAL TOLERANCE</th> <th colspan="3">DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD</th> <th>BXCONN®</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIM.</td> <td>TOL.</td> <td colspan="3">TITLE: PJ 耳机插座</td> <td rowspan="4">DRAWN: ELLA APPROVED: WILL</td> </tr> <tr> <td>x</td> <td>±0.20</td> <td colspan="3">DWG. NO.: PJ-327AP5C</td> </tr> <tr> <td>xx</td> <td>±0.10</td> <td colspan="3">CHECKED: MAX</td> </tr> <tr> <td>xxx</td> <td>±0.05</td> <td colspan="3">PART NO.: PJ-327AP5C</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GENERAL ANGLE: X° ±5°</td> <td>UNIT: mm</td> <td>SCALE: none</td> <td>SHEET: 1 of 1</td> <td>DWG. SIZE: A4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">  </td> <td colspan="3">LAYER: bxconn</td> <td>APPROVED: WILL</td> </tr> </tbody> </table>	GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD			BXCONN®	DIM.	TOL.	TITLE: PJ 耳机插座			DRAWN: ELLA APPROVED: WILL	x	±0.20	DWG. NO.: PJ-327AP5C			xx	±0.10	CHECKED: MAX			xxx	±0.05	PART NO.: PJ-327AP5C			GENERAL ANGLE: X° ±5°		UNIT: mm	SCALE: none	SHEET: 1 of 1	DWG. SIZE: A4			LAYER: bxconn			APPROVED: WILL
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀																																																																				
4	大脚弹片	1	镀青铜/磷铜	0.25T	镀银																																																																				
3	小脚	1	黄铜	0.25T	镀银																																																																				
2	中脚	3	镀青铜/磷铜	0.25T	镀银																																																																				
1	基座	1	PPA		黑色																																																																				
GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD			BXCONN®																																																																				
DIM.	TOL.	TITLE: PJ 耳机插座			DRAWN: ELLA APPROVED: WILL																																																																				
x	±0.20	DWG. NO.: PJ-327AP5C																																																																							
xx	±0.10	CHECKED: MAX																																																																							
xxx	±0.05	PART NO.: PJ-327AP5C																																																																							
GENERAL ANGLE: X° ±5°		UNIT: mm	SCALE: none	SHEET: 1 of 1	DWG. SIZE: A4																																																																				
		LAYER: bxconn			APPROVED: WILL																																																																				
额定电负荷 接触电阻 绝缘电阻 耐压 插拔力 使用温度范围 使用寿命	DC 30V/0.5A $\leq 0.03\Omega$ $\geq 100M\Omega$ AC500V(50Hz)/min 3-20N $-25\sim+85$ 5000次																																																																								