




REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE



说明:

- 特性:
额定电压 :250V AC最大值
额定电流 :最大3A
接触阻抗 :30mΩ MAX.
绝缘阻抗 :3000MΩ MIN. at 500V DC
耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute
工作温度 : -45℃~+85℃

- 材料:
胶 芯 : PBT rated
端 子 : 铜合金
外 壳 : 铁合金/铜合金/不锈钢
前壳镀镍后壳镀锡/钝化

DS201 09 F C X X XX X
1 2 3 4 5 6 7 8

- 系列编号:
DS21=D-USB编码
- PIN位区分:
09=9PIN 15=15PIN 25=25PIN 37=37PIN 50=50PIN
- 公母区分:
F=母 M=公
- 传统简易区分:
C=传统
- 塑胶类别区分:
1=黑胶 2=黑胶阻燃 3=白胶 4=白胶阻燃
5=蓝胶 6=蓝胶阻燃
- 电镀区分:
S=全锡 A=半金锡 G=全金
- 镀层厚度:
00=0.6u-0.8u金 01=1u金 02=2u金.....
备注: 如果产品是半金锡的00数字那些代表
金的u数其余部分镀锡默认80u-110u
SS=全锡80u-110u
- 外壳区分:
A=铁壳12H B=铁壳24H C=铁壳48H D=铜壳

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		 东莞市汉博电子科技有限公司 DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD				
DECIMALS: ANGLES:		TITLE	DB9 母传统光孔			
X	:±0.25	X	:±2°	DWN xiong PART NO. DS20109FC3A00A2		
X.X	:±0.20	X.X	:±1°	CHKD lee SCALE:1:1 UNIT: mm 		
X.XX	:±0.10	APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:10F 1	REV: A4
CUSTOMER COPY						