




REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

说明:

1. 特性:
额定电压 :250V AC最大值
额定电流 :最大3A
接触阻抗 :30mΩ MAX.
绝缘阻抗 :3000MΩ MIN. at 500V DC
耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute
工作温度 : -45℃~+85℃

2. 材料:
胶 芯 : PBT rated
端 子 : 铜合金
外 壳 : 铁合金/铜合金/不锈钢
前壳镀镍后壳镀锡/钝化

DS201 15 F C X X XX X
1 2 3 4 5 6 7 8

1. 系列编号:
DS201=D-USB编码
2. PIN位区分:
09=9PIN 15=15PIN 25=25PIN 37=37PIN 50=50PIN
3. 公母区分:
F=母 M=公
4. 传统简易区分:
C=传统
5. 塑胶类别区分:
1=黑胶 2=黑胶阻燃 3=白胶 4=白胶阻燃
5=蓝胶 6=蓝胶阻燃
6. 电镀区分:
S=全锡 A=半金锡 G=全金
7. 镀层厚度:
00=0.6u-0.8u金 01=1u金 02=2u金.
备注: 如果产品是半金锡的00数字那些代表金的u数其余部分镀锡默认80u-110u
SS=全锡80u-110u
8. 外壳区分:
A=铁壳12H B=铁壳24H C=铁壳48H D=铜壳
E=不锈钢钝化 F=不锈钢镀镍 G=铁壳镀金

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		东莞市汉博电子科技有限公司 DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD			
DECIMALS: ANGLES:		DB15 母传统光孔			
X	:±0.25	X	:±2°	DWN	xiong
X.X	:±0.20	X.X	:±1°	PART NO.	DS20115FC3A00A2
X.XX	:±0.10	CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm
		APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:10F 1
		CUSTOMER COPY			
		REV: A4			