








A
B
C
D
E
F
G
H
I
J



L	P/N
2.0	SS-12D02VG2
3.0	SS-12D02VG3
4.0	SS-12D02VG4
5.0	SS-12D02VG5
6.0	SS-12D02VG6
7.0	SS-12D02VG7
8.0	SS-12D02VG8



主要技术性能	
额定负载	DC50V 0.3A
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC 500V
接触电阻	≤100mΩ
力度	250±100gf
回流焊	235±5度
寿命	10000次



SCHMATIC

6	弹片	磷铜带	1	原色	MANUFACTURE DWG			东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
5	底板	绝缘板	1	原色	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE:		
4	码片	磷铜带	1	镀银				拨动开关系列		
3	铁壳	冷轧钢带	1	镀镍	DECIMALS:	ANGLES:		PAR	SS-12D02VGX	
2	端子脚	黄铜带	3	镀银	±0.20	0°30'		DWN	Lucas	
1	胶柄	POM	1	黑色			CHKD	Ethan		
NO.	物料组成	材质	数量	表面处理			APVD	Jacob		
							CUSTOMER COPY	SCALE1:1	UNIT:MM	
								SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A