






ROHS Compliant



SCHMATIC (NON-SHORTING)



RECOMMENDED PCB LAYOUT
GENERAL TOLERANCE ± 0.05

主要技术性能

额定负载	AC125V 2A
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$
耐压	AC 500V
接触电阻	$\leq 100m\Omega$
力度	$300 \pm 100gf$
波峰焊	255+5度
寿命	3000次

H	P/N
2.0	SS-12D10G2-G
3.0	SS-12D10G3-G
4.0	SS-12D10G4-G
5.0	SS-12D10G5-G
6.0	SS-12D10G6-G
7.0	SS-12D10G7-G
...	
12.0	SS-12D10G12-G

7	钢珠	碳钢	1	原色
6	弹簧	碳钢线	1	原色
5	胶身	PPA	1	黑色
4	码片	黄铜带	1	镀银
3	铁壳	不锈钢	1	原色
2	端子脚	黄铜带	3	镀银
1	胶柄	PPA	1	黑色
NO.	物料组成	材质	数量	表面处理

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES



TITLE:

拨动开关系列

PAR	SS-12D10GX-G
DWN	Lucas
CHKD	Ethan
APVD	Jacob
SCALE 1:1	UNIT:MM
SIZE:A4	SHEET:1F1
REV:A	

CUSTOMER COPY