






ROHS Compliant



SCHMATIC



主要技术性能

额定负载	AC125V 3A	250V 2A
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$	
耐压	AC 500V	
接触电阻	$\leq 100m\Omega$	
力度	$350 \pm 100gf$	
波峰焊	255 ± 5 度	
寿命	3000次	

L	P/N
3.0	SS-12D11G3
4.0	SS-12D11G4
5.0	SS-12D11G5
6.0	SS-12D11G6
7.0	SS-12D11G7
...	
12.0	SS-12D11G12

7	钢珠	碳钢	1	原色
6	弹簧	碳钢线	1	原色
5	胶身	PPS	1	黑色
4	码片	黄铜带	1	镀银
3	铁壳	不锈钢	1	原色
2	端子脚	黄铜带	3	镀银
1	胶柄	PPS	1	黑色
NO.	物料组成	材质	数量	表面处理

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES



TITLE:

拨动开关系列

PAR	SS-12D11GX
DWN	Lucas
CHKD	Ethan
APVD	Jacob
SCALE:1:1	UNIT:MM
SIZE:A4	SHEET:1F1

DECIMALS:

± 0.20

ANGLES:

$0^{\circ}30'$

CUSTOMER COPY

REV:A