












P.C.B LAYOUT TOP VIEW

主要技术性能

额定电荷	DC 12V/0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次



SCHEMATIC

XY-PJ-342-1C	单定位柱
XY-PJ-342-2C	双定位柱

6	4#开关脚	1	磷铜	0.25T	镀金
5	4#弹片脚	1	磷铜	0.25T	镀金
4	3#开关脚	1	磷铜	0.2T	镀金
3	3#脚	2	磷铜	0.2T	镀金
2	盖脚	1	磷铜	0.2T	镀金
1	底座	1	PPA		黑色
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

DIMENSION IN mm

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

.X±0.50	X.*± 5°
.XX±0.20	.X.*± 3°
.XXX±0.10	.XX.*± 1°

APR.	Alex
CHK.	Jack
DRA.	Can

厦门市辛译精密电子有限公司
Xiamen XinYi Xyconn Electronics Co.,LtdTITLE:
PJ 双定位

DWG NO. XY-PJ-342-2C

PROJ.

CUSTOMER DRAWING

SIZE A4

SCALE 1:1

SHEET 1/3

REV. A