






REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE




线路板位置尺寸



7	7号接触脚	1	磷铜带	T=0.20	镀金
6	6号接触脚	1	镀青铜带	T=0.20	镀金
5	5号接触脚	1	磷铜带	T=0.20	镀金
4	4号接触脚	1	磷铜带	T=0.20	镀金
3	3号接触脚	1	镀青铜带	T=0.20	镀金
2	2号接触脚	1	磷铜带	T=0.20	镀金
1	底座	1	PPA	黑色	
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

主要技术性能

额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	<0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次



SCHEMATIC

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyconn Electronics Co.,Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		APR. Alex	TITLE: PJ 耳机插座		
.X±0.50	X.*± 5°	CHK. Jack	DWG NO. XY-PJ-242		
.XX±0.20	.X*± 3°	DRA. Can	PROJ. CUSTOMER DRAWING		
.XXX±0.10	.XX*± 1°		SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/3 REV. A