






线路板印制示意图

主要技术性能

额定电负荷 DC 30V/0.5A


接触电阻 $\leq 0.03\Omega$ 绝缘电阻 $\geq 100M\Omega$

耐压 AC500V(50Hz)/min

插拔力 3-20N

使用温度范围 $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$

使用寿命 5000次



SCHEMATIC

3, 4, 5	小脚	3	磷铜	0.20T	镀银
2	大脚弹片	1	磷铜	0.20T	镀银
1	基座	1	PPA		黑色
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

DIMENSION IN mm

TOLERANCE UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED.X $\pm$ 0.50X.* $\pm$ 5°

APR.

Alex

TITLE:

PJ 耳机插座

.XX $\pm$ 0.20.X* $\pm$ 3°

CHK.

Jack

DWG NO.

XY-PJ-320A

.XXX $\pm$ 0.10.XX* $\pm$ 1°

DRA.

Can

PROJ.

CUSTOMER DRAWING

SIZE A4

SCALE 1:1

SHEET 1/3

REV. A