










P.C.B LAYOUT TOP VIEW

4	3号接触脚	1	镀青铜/磷铜	0.25T	镀银
3	2号接触脚	1	镀青铜/磷铜	0.25T	镀银
2	1号接触脚	1	镀青铜/磷铜	0.25T	镀银
1	基座	1	PPA		黑色
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

主要技术性能

额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	$\leq 0.03\Omega$
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次



SCHEMATIC

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd				
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED						
.X $\pm$ 0.50	X.* $\pm$ 5°	APR. Alex	TITLE: PJ 耳机插座			
.XX $\pm$ 0.20	.X* $\pm$ 3°	CHK. Jack	DWG NO. XY-PJ-313D			
.XXX $\pm$ 0.10	.XX* $\pm$ 1°	DRA. Can	PROJ.		CUSTOMER DRAWING	
			SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1 / 3	REV. A