








SCHEMATIC





线路板印制示意图

4	大脚弹片	1	镀青铜/磷铜	0.25T	镀银
3	小脚	1	黄铜	0.25T	镀银
2	中脚	3	镀青铜/磷铜	0.25T	镀银
1	基座	1	PPA		黑色
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

主要技术性能

额定电流	DC 30V/0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3~20N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次



DIMENSION IN mm

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

.X±0.50	X.*±5°	APR.	Alex
.XX±0.20	.X*±3°	CHK.	Jack
.XXX±0.10	.XX*±1°	DRA.	Can

厦门市辛译精密电子有限公司
Xiamen XinYi Xyconn Electronics Co.,Ltd

TITLE:			
PJ 耳机插座			
DWG NO. XY-PJ-327A			
PROJ. 		CUSTOMER DRAWING	
SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/3	REV. A