








主要技术性能		
额定负载	AC125V 3A	250V 2A
绝缘电阻	$>100M\Omega$	
耐压	AC 500V	
接触电阻	$<100m\Omega$	
力度	$350 \pm 100gf$	
波峰焊	$255 \pm 5^\circ$	
寿命	3000次	

L	P/N
3.0	XY-SS12D11L3
4.0	XY-SS12D11L4
5.0	XY-SS12D11L5
6.0	XY-SS12D11L6
7.0	XY-SS12D11L7
...	
12.0	XY-SS12D11L12

7	钢珠	镀铜	1	原色
6	弹簧	镀铜线	1	原色
5	底座	PPS	1	黑色
4	码片	黄铜带	1	镀银
3	铁壳	不锈钢	1	原色
2	端子脚	黄铜带	3	镀银
1	胶柄	PPS	1	黑色
NO.	物料组成	材质	数量	表面处理

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
.X±0.50	X.*± 5°	APR. Alex	TITLE: 拨动开关系列		
.XX±0.20	.X.*± 3°	CHK. Jack	DWG NO. XY-SS12D11LN		
.XXX±0.10	.XX.*± 1°	DRA. Can	PROJ. 		CUSTOMER DRAWING
			SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/3