









PCB板位置尺寸



主要技术性能

额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	$\leq 0.03\Omega$
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次



SCHEMATIC

3	3号弹片	1	磷铜带	T=0.20	镀银
2	2号弹片	3	磷铜带	T=0.20	镀银
1	基座	1	PPA		黑色
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

DIMENSION IN mm
TOLERANCE UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED

.X $\pm$ 0.50	X.* $\pm$ 5°	APR.	Alex
.XX $\pm$ 0.20	.X* $\pm$ 3°	CHK.	Jack
.XXX $\pm$ 0.10	.XX* $\pm$ 1°	DRA.	Can

厦门市辛译精密电子有限公司
Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,LtdTITLE:
PJ 耳机插座DWG NO.
XY-PJ-320D

PROJ.

CUSTOMER DRAWING

SIZE A4

SCALE 1:1

SHEET 1/3

REV. A