



1. FIGURE AND DIMENSIONS(图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端
1	红色Red	1
2	黑色Black	2
3	黄色Yellow	3
4	绿色Green	4
5	蓝色Blue	5



A端点位图

3. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致.
- 2) 外观:a) 电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
- 4) 导通性能:100%测试,DC300V,绝缘≥20MΩ, 导通电阻<1Ω,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试.

序列号	名称	规格		数量	备注	
1	胶壳	X9396H-05-N0		2PCS		
2	端子	X9396T-PSN-BSN		10PCS		
3	线缆	UL1007/20AWG		5PCS	裁线长度：310MM	
			XKIB-星坤 Connection	DRAWING NO.		RVE.
				X9396胶壳定制线		A0
				UNIT		
				SCALE	Free	
				PAGE	1 OF 1	
RVE.	DESCRIPTION		DATE			
DESIGNED		DATE				
CHECKED		DATE				
APPROVED		DATE		X9396T-PSN-05-A20RBYGL-X9396T-L300-Z		