






12*12*7.3H



电路图



线路板安装孔图



技术要求

1. 额定电压、电流DC 12V 50mA;
2. 行程: 0.4mm;
3. 动作力: 240~280gf (或根据顾客需要);
4. 寿命: 100000次
5. 线性尺寸的未注公差按GB/T1804 m级。

借(通)用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底 图 总 号

签 字

日 期

标记	处数	更改文件号	签 字	日期
设 计			标准化	
校 对			审 定	
审 核				
工 艺			日 期	

图 样 标 记				标 记	重 量	比 例
S	A	B				1:1
共 1 页		第 1 页				

轻触开关

12*12*7.3H