



|    |                |      |                  |     |       |     |
|----|----------------|------|------------------|-----|-------|-----|
| ⑨  | X3019-32-61N8  | 增力片  | 65Mn t=0.4       | 1   | Ni    | ※   |
| ⑧  | X3018-44-21S8  | 接地片  | QSn6.5-0.1 t=0.5 | 1   | Sn    | ※   |
| ⑦  | X3011W-41-21A1 | 1号插针 | QSn6.5-0.1 t=0.5 | 1   | Au    | ※   |
| ⑥  | X3011W-44-21G6 | 左插针  | QSn6.5-0.1 t=0.5 | 1   | Ag    | ※   |
| ⑤  | X3011W-43-21A1 | 3号插针 | QSn6.5-0.1 t=0.5 | 1   | Au    | ※   |
| ④  | X3011W-45-21G6 | 右插针  | QSn6.5-0.1 t=0.5 | 1   | Ag    | ※   |
| ③  | X3011W-42-21A1 | 2号插针 | QSn6.5-0.1 t=0.5 | 1   | Au    | ※   |
| ②  | X3011W-46-21A1 | 中插针  | QSn6.5-0.1 t=0.5 | 1   | Au    | ※   |
| ①  | X3011-00-N3B   | 基座   | PA66 UL94HB      | 1   | 黑色    | ※   |
| 序号 | 零件料号           | 名称   | 材 料              | 数 量 | 镀层/颜色 | 备 注 |

浙江创都电子科技有限公司

| 卡侬插座<br>外形图 | 设计 | 日期  | 2019.2.19 | 产品<br>型号 | XLR插座       |           |
|-------------|----|-----|-----------|----------|-------------|-----------|
|             | 审核 | 日期  | 2019.2.19 |          | XLR-19WP-7P |           |
|             | 批准 | 日期  | 2019.2.19 | 产品<br>料号 |             |           |
|             | 比例 | 2:1 | 单位        | mm       | 页码          | 1 OF 1 A4 |
| 变更单号        | 版本 | 日期  | 内容描述      | 变更       | 审核          | 批准        |
| A/0         |    |     |           |          |             |           |
| 变更单号        | 版本 | 日期  | 内容描述      | 变更       | 审核          | 批准        |
|             |    |     |           |          |             |           |
| 未注公差        |    |     |           |          |             |           |