






## 技术要求


- 1、插入力：3~30N(0.3~3.0kgf)
- 2、拔出力：3~30N(0.3~3.0kgf)
- 3、接触电阻：≤50mΩ
- 4、绝缘电阻：>100MΩ DC 500V
- 5、耐电压：AC 500V 1min无飞弧及击穿
- 6、寿命：5000 10~20次/min
- 7、额定负载：DC 12V 5A
- 8、适用温度范围：-25~85° C
- 9、推荐使用插头：




T:1.6 Dimensions of PC board holes  
Tolerance :  $\pm 0.1$ (Printed-sided view)



## SCHEMATIC



|      |      |       |      |
|------|------|-------|------|
| PIN  | Ø2.0 | Ø2.35 | Ø2.5 |
| APPD |      |       |      |



|    |            |     |      |             |       |     |
|----|------------|-----|------|-------------|-------|-----|
| 6  | DC-022B-06 | 螺帽  | 1PCS | 锌合金         | 镀锡    | 环保  |
| 5  | DC-022B-05 | 圆针  | 1PCS | 黄铜H62       | 镀锡    | 环保  |
| 4  | DC-022B-04 | 4号脚 | 1PCS | C5210黄铜=0.6 | 镀锡    | 环保  |
| 3  | DC-022B-03 | 3号脚 | 1PCS | C5191磷铜=0.4 | 镀锡    | 环保  |
| 2  | DC-022B-02 | 铜套  | 1PCS | 黄铜H59       | 镀锡    | 环保  |
| 1  | DC-022B-01 | 基座  | 1PCS | PA66        | 黑色    | 环保  |
| 序号 | 零件图代号      | 名 称 | 数量   | 材 料         | 镀层/颜色 | 备 注 |

浙江创都电子科技有限公司

| 1. 线性 |            | 2. 角度 |       |
|-------|------------|-------|-------|
| X     | $\pm 0.15$ | XX°   | $\pm$ |
| X.X   | $\pm 0.10$ | X°    | $\pm$ |
| X.XX  | $\pm 0.05$ | X.X°  | $\pm$ |

|    |  |    |             |    |                |    |                                                                                       |
|----|--|----|-------------|----|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核 |  | 日期 | 2012. 4. 20 | 品名 | DC POWER JACK  |    |                                                                                       |
| 批准 |  | 日期 | 2012. 4. 21 | 型号 | DC-022B-2.5-HJ |    |                                                                                       |
| 比例 |  | 单位 | 工程部         | 页码 | 1F1            | A4 |  |

| 变更号 | 版本 | 日期 |
|-----|----|----|
|-----|----|----|